


Cantilever-arm met E2-kanaal



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geperforeerd, koud gerold

Achterplaat met sleuven

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)
CE224H0200EG	597500	200mm
CE224H0300EG	597510	300mm





Dikte (T): 2.4 mm

E: 4 mm

Grootte van het gat (HS): 5 mm

X:	11 x 18 mm
Y:	11 x 27 mm
C:	15.5 mm
A:	20 mm
B:	34 mm
Breedte (W):	40 mm
D:	50 mm
Hoogte (H):	120 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

