

CHN Ketting



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ketting met ronde schakels

Conform DIN 5685

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Staal	Elektrolytisch verzinkt	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Staal	Elektrolytisch verzinkt	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Staal	Elektrolytisch verzinkt	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Staal	Elektrolytisch verzinkt	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	D	Statische belasting	Certificeringen
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

