

USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 59,5–62,2 mm dia., 2" Buis, 50 DN

CATALOGUSNUMMER

USC060EG



KENMERKEN

Bestaat uit twee klemmen, moer en bout

Past in open zijde van strut-montageprofiel

Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 712035

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buitendiameter (OD): 59.5 - 62.2 mm

Formaat pijp: 2" Min

NB/DN: 50

Breedte (W): 32 mm

Dikte (T): 2.5 mm

Statische belasting: 3780N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

