

Flexibele kunststof buis en buisklem



KENMERKEN

Indruk installatie van elektriciteitsbuis

Flexibel klemontwerp maakt een klem geschikt voor meerdere buismaten

Laag profiel laat installatie in krappe ruimtes toe

Niet-vlamverspreidend volgens IEC 61386-25

Geslaagd voor de gloeiende/hetendraadtest bij 650°C volgens EN 60695-2

Halogeenvrij

UV bestendig

Halogeenvrij

UV bestendig

Halogen free


UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

SPECIFICATIES

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

