

Externe koppeling vier gaten



KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristruct profielen

SPECIFICATIES

Afwerking: Thermisch verzinkt


Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type draagprofiel	Gatgrootte (HS)	Dikte (T)	A	B
ZUA407	387820	A (41 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm
ZUA406	387810	C (21 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C
ZUA407	387820	48 mm
ZUA406	387810	48 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

