

H-Ti/T pendelhanger aan flens



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ophanging van draadstangen vanaf balkflenzen

Pendel kan draaien om zo een verticale afhangings te garanderen

Vereist enkel een hamer om te installeren

SPECIFICATIES

Afwerking: nVent CADDY Armour


Materiaal: Verenstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Type gat	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
160000	160000	11 mm	Onbewerkt	2 - 3 mm	700N	ITB
M6Ti4	174810	6 mm	Schroefdraad	2 - 3 mm	700N	ITB
M8Ti4	174900	8 mm	Schroefdraad	2 - 3 mm	700N	ITB

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte(HS)	Type gat	Flensdikte (FT)	Statische belasting	Certificeringen
160010	160010	11 mm	Onbewerkt	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Schroefdraad	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Schroefdraad	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24R5	191024	6 mm	Schroefdraad	3 - 8 mm	900N	
M8TI24	174910	8 mm	Schroefdraad	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Schroefdraad	8 - 14 mm	900N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Schroefdraad	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Schroefdraad	8 - 14 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Onbewerkt	8 - 14 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Onbewerkt	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Schroefdraad	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI912	174840	6 mm	Schroefdraad	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Schroefdraad	14 - 20 mm	900N	ITB

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

