

Klem met hamer op flens, onderste bevestiging met tapeind



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt om kabeldozen of lichte armaturen aan balkflenzen te bevestigen.

Inclusief draadeind, voor een snelle, eenvoudige montage

Met verschillende bevestigingspunten om voorraad te verminderen

Vereist enkel een hamer om te installeren

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	Maat stang (RS)	Schroefdiameter (Sc)
EM24SM	170530	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	Maat stang(RS)	Schroefdiameter (Sc)
EM24SM16SP10	172220	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Roestvrij staal 301 (en 1,4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16	160450	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Roestvrij staal 301 (en 1,4310)		8 - 14 mm	6	6
EM1318SM	171855	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM912SM	171850	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Roestvrij staal 301 (en 1,4310)		14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)	Certificeringen
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)	Certificeringen
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	UL, cUL
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

