

Flens clip, zijdelingse montage



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Bevestigingspunt voor S-haken met ketting, nVent CADDY Speed Link kabelsysteem, snelophangers of andere onderdelen aan flenzen

Geschikt voor de meest gangbare stalen balken

Monteren met behulp van een hamer

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Gatgrootte (HS)	Statische belasting
2H4	170010	Verenstaal	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N
4H24R5	191018	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H24S1	179610	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Gatgrootte(HS)	Statische belasting
4H24SP25	172320	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H24	170020	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H1318	170045	Verenstaal	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N
4H58	170030	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H58R5	191019	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H58SP25	172350	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H912	170040	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H912R5	191045	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H912SP25	172380	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H58S1	179620	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N
4H912S1	179630	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
2H4	170010	ITB, UL, cUL
4H24R5	191018	UL, cUL, CE, 4H, EM, EBC
4H24S1	179610	
4H24SP25	172320	CE, 4H, EM, EBC
4H24	170020	cUL, CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
4H1318	170045	UL, cUL
4H58	170030	CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL, cUL
4H58R5	191019	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58SP25	172350	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB, UL
4H912R5	191045	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H912SP25	172380	CE, 4H, EM, EBC
4H58S1	179620	
4H912S1	179630	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

