

Buisklem voor zwaar gebruik



KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Grootte van het gat (HS)	Schroefdiameter (Sc)
SSG022RO	574600	Painted, Red Oxide	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm
SSG028RO	574610	Painted, Red Oxide	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm
SSG035RO	574620	Painted, Red Oxide	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm
SSG043RO	574630	Painted, Red Oxide	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm
SSG049RO	574640	Painted, Red Oxide	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm
SSG061RO	574650	Painted, Red Oxide	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Grootte van het gat (HS)	Schroefdiameter (Sc)
SSG077RO	574660	Painted, Red Oxide	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm
SSG090RO	574670	Painted, Red Oxide	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm
SSG115RO	574680	Painted, Red Oxide	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm
SSG141RO	574685	Painted, Red Oxide	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm
SSG170RO	574690	Painted, Red Oxide	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm
SSG0359RO	574725	Painted, Red Oxide	355 - 363 mm		22 mm	20 mm
SSG222RO	574700	Painted, Red Oxide	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm
SSG276RO	574710	Painted, Red Oxide	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm
SSG327RO	574720	Painted, Red Oxide	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm
SSG410RO	574730	Painted, Red Oxide	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Breedte (W)	Dikte (T)	A
SSG022RO	574600	20mm	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	20mm	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG035RO	574620	40mm	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	40mm	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	40mm	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	40mm	1800N	40 mm	4 mm	97 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Breedte (W)	Dikte (T)	A
SSG077RO	574660	40mm	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090RO	574670	40mm	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115RO	574680	60mm	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141RO	574685	60mm	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170RO	574690	60mm	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG0359RO	574725	80mm	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG222RO	574700	80mm	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276RO	574710	80mm	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327RO	574720	80mm	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410RO	574730	80mm	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting heeft betrekking op een complete set pijpklemmen voor zware belasting die op hun plaats worden gehouden met de aangegeven schroeven volgens ISO 4014 en de bijbehorende zeskantmoeren volgens ISO 4032 (voor meer informatie, zie norm SSG 7075E).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

