

Zeskantmoer



KENMERKEN

Zeshoekige moer, voorzien van inwendige schroefdraad voor vele toepassingen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Maat stang	Dikte	Draadmaat
010M6	592040	Staal	Gegalvaniseerd	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Staal	Gegalvaniseerd	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		M12	10 mm	19 mm
010M12	592070	Staal	Gegalvaniseerd	M12	10 mm	19 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Maat stang	Dikte	Draadmaat
010M16	400444	Staal	Gegalvaniseerd	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Staal	Gegalvaniseerd	M10		

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

