


Verbeterde nVent-CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip met BC-bundelklem



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN


Easy beam flange installation

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Materiaal	Flensdikte (FT)	Statische belasting
CATHPMBC	186078	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Staal, Spring Staal	16 mm Max	440N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

