

Verbeterde nVent-CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip met stang/draadklem



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Assemblage zonder gereedschap

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Materiaal	Maat stang (RS)	Draadmaat	Statische belasting
CATHPM4Z34	186082	nVent CADDY Armour	Spring Steel	M4, M6, M8, M10, M12	4.8 - 6.4 mm	130N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

