

INC8 bundelklem interne veerpoot



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Bevestigt de strut montageprofielen in balken

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Type draagprofiel	A	Schroefdiamet er (Sc)
INC8	336290	Spring Steel	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Aanhaalmoment (TQ)	Statische belasting
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het strut montageprofiel moet 20 mm korter worden afgesneden dan de afstand tussen de twee balkflenzen om zo ruimte te hebben om de klemmen te plaatsen

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

