

Metalen drukkleem met inzetstuk voor spijkerpistool



KENMERKEN

Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is

Ideaal voor kleinere kabeltrajecten

Flexibele clip past nauwsluitend tegen het plafond en maakt het mogelijk kabels na de installatie langs de zijkant onder de vleugels te drukken

Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen

De kabels worden parallel naast mekaar geïnstalleerd en bieden een consistente en professionele uitstraling

Laag profiel laat installatie in krappe ruimtes toe

SPECIFICATIES

Afwerking: nVent CADDY Armour

Materiaal: Spring Steel;Nylon

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kabelcapaciteit	Diameter (Ø)	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)
PKM16H3GBSF	182054	16	10 mm	3 mm	233.5mm
PKM10H3GBSF	182053	10	10 mm	3 mm	171.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ondersteunen kabels met een diameter tot 1/2" (13 mm) indien geïnstalleerd met een standaardsluitring van 1/4" (6 mm).

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

Neem contact op met de nagelfabrikant om de statische belasting van de nagel en het soort beton dat voor de installatie wordt gebruikt te evalueren.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

