

Multifunctionele C-klem



KENMERKEN

Multifunctionele balkklem

Combineerbaar met CR kabel/pijpklem of met CN vierkantsmoer

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	Grootte van het gat (HS)	Schroefdiameter (Sc)
C20HD	336100	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	17 - 30 mm	14 mm	8

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Koppel (TQ)	Statische belasting
-----------------	---------------	-------------------	-------------	---------------------

C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

