

nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Kleur: Zwart

Afwerking: Elektrolytisch gepolijst

Temperatuur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)	Breedte (W)
MFD015S6	586301	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019S6	586302	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025S6	586303	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031S6	586304	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037S6	586305	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044S6	586306	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050S6	586307	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058S6	586308	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staafmaat (RS)	Breedte (W)
MFD068S6	586309	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078S6	586310	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088S6	586311	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098S6	586312	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108S6	586313	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118S6	586314	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128S6	586315	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138S6	586316	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148S6	586317	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staafmaat (RS)	Breedte (W)
MFD160S6	586318	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm
MFD170S6	586319	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm
MFD200S6	586320	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215S6	586321	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225S6	586322	EPDM-SBR Rubber, Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Certificeringen
MFD015S6	586301	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD019S6	586302	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD025S6	586303	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD031S6	586304	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB


Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Certificeringen
MFD037S6	586305	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD044S6	586306	1 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD050S6	586307	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD058S6	586308	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD068S6	586309	1.25 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD078S6	586310	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD088S6	586311	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD098S6	586312	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD108S6	586313	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD118S6	586314	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD128S6	586315	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD138S6	586316	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD148S6	586317	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Certificeringen
MFD160S6	586318	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD170S6	586319	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD200S6	586320	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD215S6	586321	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD225S6	586322	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

