

nVent CADDY Macrofix geïsoleerde ventilatiekanaal klem



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorgemonteerde beugel komt installatieklaar uit verpakking (tot en met 600 mm)

Vergrootte openingshoek vergemakkelijkt de installatie van spiraalbuis (tot en met 600 mm)

Zekerheidssnellsluiting voorkomt het openen van de beugel wanneer men de spiraalbuis verschuift of hoogte instelt (tot en met 600 mm)

Snellsluitsysteem eenvoudig te bedienen met een enkele hand (tot en met 600 mm)

De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogt de inzetbaarheid

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Temperatuur: -50 to 110 °C
Voltooiën: Gegalvaniseerd
Materiaal: EPDM-SBR-rubber;Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Maat stang (RS)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiamet er (Sc)
MFVI0140EG	586606	140 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0100EG	586603	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0125EG	586605	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0160EG	586608	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0080EG	586601	80 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0150EG	586607	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0200EG	586610	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0400EG	586617	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0355EG	586616	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0315EG	586615	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0250EG	586612	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0300EG	586614	300 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0500EG	586619	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0600EG	586621	600 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0560EG	586620	560 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6


Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Maat stang(RS)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiamet er (Sc)
MFVI0450EG	586618	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0900EG	586625	900 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0630EG	586622	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0800EG	586624	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0710EG	586623	710 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Hoek (a)	Statische belasting
MFVI0140EG	586606	40mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	27mm	80 °	775N
MFVI0160EG	586608	40mm	80 °	775N
MFVI0080EG	586601	27mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	40mm	80 °	775N
MFVI0400EG	586617	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	40mm	80 °	1000N
MFVI0250EG	586612	40mm	80 °	1000N
MFVI0300EG	586614	40mm	80 °	1000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Hoek (a)	Statische belasting
MFVI0500EG	586619	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	40mm	80 °	1400N
MFVI0450EG	586618	40mm	80 °	1400N
MFVI0900EG	586625	40mm		1900N
MFVI0630EG	586622	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	40mm		1900N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

