

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi met combinatiemoer



KENMERKEN

Met handig sluitmechanisme

Verouderingsbestendige bekleding

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Maat stang (RS): M8;M10;1/2"

Kleur: Zwart

Voltooien: Gegalvaniseerd

Temperatuur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
MPK031	586754	Staal, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Staal, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Staal, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
MPK051	586757	Staal, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Staal, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Staal, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Staal, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Staal, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Staal, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Staal, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Staal, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Staal, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Staal, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Staal, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Staal, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Gewicht van de eenheid
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting	Gewicht van de eenheid
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

