

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK-vergrendelingsapparaat



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel

De kabelklem is compact en discreet

Een montagehoek van 90 graden zorgt ervoor dat het slot tot vlak tegen het gedragen object kan geschoven worden

Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen

De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker

SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter van de draadkabel	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)
SLK2R10	196770	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter vande draadkabel	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoek (a)	Certificeringen
SLK2R10	196770	90 ° Max	ITB, UL, cUL
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De kabelklemmen zijn alleen te gebruiken in combinatie met nVent CADDY Speed Link kabels voor dezelfde gespecificeerde kabel diameter. Niet gebruiken in combinatie met andere kabels.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

