

nVent CADDY Snelheidskoppeling SLK met wiganker



KENMERKEN

Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van fischerwerke GmbH &Co. KG

Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton

Geen speciaal gereedschap nodig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Diameter boorbit:	6mm
Boorgatdiepte:	31mm
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Inbeddiepte:	25 mm Min

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	54mm	55 mm
SLK15L2WA6	196671	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	54mm	55 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter vande draadkabel	Lengte draadkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	2m	54mm	55 mm
SLK15L3WA6	196672	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	54mm	55 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
SLK2L3WA6	196735	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L3WA6	196672	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

