

nVent CADDY snelheidslink SLK met Y-Hook



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en 2 voorgemonteerde haken

Bevestiging aan de constructie doormiddel van een lus en de kabelklem, terwijl de haken zich vastklemmen aan kabelgoten, draadgoten of andere elementen

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Geriefelijk design laat toe dat een haak wordt losgekoppeld om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden toe te laten, of om kabels in de kabelgoot te leggen

De enkele afhanging met dubbele haak zorgt voor een verhoogde stabiliteit van de installatie

Tevens verkrijgbaar met een enkele haak aan het eind

SPECIFICATIES

Diameter van de draadkabel:	2 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte draadkabel	Y-lengte draadkabel (YL)	A	B
SLK2YH500L3	196550	Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L7	196551	Steel, Zinklegering, Polypropylene	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L2	196549	Steel, Zinklegering, Polypropylene	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Statische belasting
SLK2YH500L3	196550	6.4 mm	440N
SLK2YH500L7	196551	6.4 mm	440N
SLK2YH500L2	196549	6.4 mm	440N


Dikte (T): 12.5 mm

Breedte (W): 19 mm

Hoogte (H): 55 mm

Hoek (a): 90 ° Max

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

