

nVent CADDY Speed Link SLS met schroefdraad aansluiting



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde schroefdraad aansluiting

Voor directe bevestiging aan ankers of objecten met een getapt gat

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht

SPECIFICATIES

Diameter staalkabel:	2 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:1
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte staalkabel	Staaftmaat (RS)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
-----------------	---------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------

SLS2L2SEM8	196756	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2m	8	45mm	270N
SLS2L3SEM8	196757	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3m	8	45mm	270N

Sleufgrootte (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Gatgrootte (HS): 8 - 10 mm

Breedte (W): 16 mm

Hoogte 2 (H2): 43.5mm

Hoogte 1 (H1): 53mm

Schroefdraadmaat (TS): M8


Dikte (T): 4 mm Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Totale belasting per kabel op een meervoudige trapeze mag de statische belasting niet overschrijden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

