

# OCDC-Ti/T draaghaak voor terrasvloer



## KENMERKEN

Laat bevestigingen aan trapeziumdek toe zonder dat er gaten in moeten geboord worden

Gebruikt voor afhangingen doormiddel van draadeinden

## SPECIFICATIES


**Voltooien:** nVent CADDY Armour

**Materiaal:** Spring Steel

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Grootte van het gat (HS) | Type gat     | Flensdikte (FT) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| OCDCTIM6        | 160710        | 6 mm                     | Schroefdraad | 1.0 - 2.5 mm    | 400N                |
| OCDCTIM8        | 160720        | 8 mm                     | Schroefdraad | 1.0 - 2.5 mm    | 400N                |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

