

PBF-basisplaat met twee gaten voor draadstang



KENMERKEN

Licht materiaal met twee gaten en een moer/adapter

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Maat stang (RS)	Lengte (L)	Breedte (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Roestvrij staal 316 (en 1,4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Staal	Gegalvaniseerd	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Staal	Gegalvaniseerd	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Staal	Gegalvaniseerd	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Staal	Gegalvaniseerd	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Staal	Gegalvaniseerd	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A	B	C
-----------------	---------------	-----------	---	---	---

PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

