

PEMSA-steun voor opbergvak voor dradenmand



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Installatie zonder gereedschap

Ideaal voor gootdieptes tot 100 mm

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)
WBTBOXBRKTRD	820731	Rood	Plastic	94mm	36.6 mm	10 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte van het gat (HS)	Sleufgrootte (SS)
WBTBOXBRKTRD	820731	7 mm	7 x 13 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

