


Kabeluitgang PEMSA-kabelgoot voor kabelgoot



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

Uitgangshoek kan eenvoudig worden aangepast (van 0 tot 90 graden)

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Voltooiën	Lengte (L)	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Zwart		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanized	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)	Certificeringen
-----------------	---------------	-----------	--------------------	--------------------	-----------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

