

Click wandconsole voor PEMSA draadkabelgoot



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ideaal voor installaties met een hogere last

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Gatgrootte (HS)	Statische belasting
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Gatgrootte(HS)	Statische belasting
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

