


Universele draadkabelgoot verbinder voor PEMSA draadkabelgoot



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aanzienlijke mechanische verbindingskracht

Robuust stalen ontwerp en constructie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Afwerking	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Staal		Elektrolytisch verzinkt	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Staal	Zwart	Elektrolytisch verzinkt	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Certificeringen
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

