

PW2-TI/T-stang naar C-purlin-klem



KENMERKEN

Voor het ophangen van gordingen met rollip

SPECIFICATIES

Voltooiën: nVent CADDY Armour


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Grootte van het gat (HS)	Type gat	A	B
PW2M6TIIN	175600	Staal, Spring Staal	6 mm	Schroefdraad	12.5 mm	52 mm Min
PW2M8TIIN	175610	Staal, Spring Staal	8 mm	Schroefdraad	12.5 mm	52 mm Min
PW2M10TIIN	175620	Staal, Spring Staal	10 mm	Schroefdraad	12.5 mm	52 mm Min

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PW2M6TIIN	175600	700N
PW2M8TIIN	175610	700N
PW2M10TIIN	175620	700N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

