

PX Heavy Duty Pipe Clamp met uitwendige schroefdraad



KENMERKEN

Inclusief mannelijke/vrouwelijke combinatiemoer

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Temperatuur: -50 to 120 °C

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang (RS)
PXI013S6	578250	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		10 - 13 mm		M10
PXI018S6	578260	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		14 - 18 mm	10	M10
PXI022S6	578270	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		19 - 22 mm	15	M10

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang(RS)
PXI028S6	578280	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		23 - 28 mm	20	M10
PXI034S6	578290	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		29 - 34 mm	25	M10
PXI045S6	578310	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		41 - 45 mm	32	M10
PXI050S6	578320	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		46 - 50 mm	40	M10
PXI061S6	578340	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		56 - 61 mm	50	M10
PXI081S6	578370	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		75 - 81 mm	65	M10
PXI093S6	578390	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		94 - 99 mm		M10
PXI105S6	578410	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		106 - 111 mm		M10
PXI118S6	578430	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		112 - 118 mm	100	M10

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang(RS)
PXI040S6	578300	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		51 - 55 mm		M10
PXI018EG	577870	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	88 - 93 mm	80	M10
PXI118EG	578040	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		119 - 125 mm		M12
PXI145S6	578470	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		146 - 151 mm		M12

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang(RS)
PXI164S6	578500	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		158 - 164 mm		M12
PXI170S6	578510	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		188 - 194 mm		M12
PXI220S6	578570	Roestvrij staal 316 (en 1,4401), EPDM-SBR Rubber		215 - 220 mm	200	M12
PXI145EG	578080	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	139 - 145 mm	125	M12
PXI170EG	578120	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	165 - 170 mm	150	M12
PXI220EG	578180	Staal, EPDM-SBR Rubber	Gegalvaniseerd	215 - 220 mm	200	M12

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiamet er (Sc)	Schroeflengte (L)
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PXI013S6	578250	2500N
PXI018S6	578260	2500N
PXI022S6	578270	2500N
PXI028S6	578280	2500N
PXI034S6	578290	2500N
PXI045S6	578310	2500N


Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PXI050S6	578320	2500N
PXI061S6	578340	2500N
PXI081S6	578370	2500N
PXI093S6	578390	2500N
PXI099S6	578400	2500N
PXI105S6	578410	2500N
PXI111S6	578420	2500N
PXI118S6	578430	2500N
PXI040S6	578300	2500N
PXI055S6	578330	2500N
PXI018EG	577870	2500N
PXI022EG	577880	2500N
PXI028EG	577890	2500N
PXI034EG	577900	2500N
PXI045EG	577920	2500N
PXI050EG	577930	2500N
PXI061EG	577950	2500N
PXI081EG	577980	2500N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PXI093EG	578000	2500N
PXI118EG	578040	2500N
PXI125S6	578440	3500N
PXI145S6	578470	3500N
PXI151S6	578480	3500N
PXI164S6	578500	3500N
PXI170S6	578510	3500N
PXI194S6	578540	3500N
PXI220S6	578570	3500N
PXI145EG	578080	3500N
PXI170EG	578120	3500N
PXI220EG	578180	3500N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

