

RMF mannelijke/vrouwelijke reducer



KENMERKEN

Zeskantige vorm

SPECIFICATIES

Afwerking: Gegalaniseerd



Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat 1 (RS1)	Staafmaat 2 (RS2)	A	B
RMFM8M6	583720	8	6	8 mm	12 mm
RMFM6M8	583710	6	8	8 mm	12 mm
RMFM10M8	583750	10	8	8 mm	14 mm
RMFM12M8	583770	12	8	8 mm	14 mm
RMFM8M10	583730	8	10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	8	12	10 mm	13 mm
RMFM12M10	583780	12	10	10 mm	15 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staaftmaat 1 (RS1)	Staaftmaat 2 (RS2)	A	B
RMFM10M12	583760	10	12	10 mm	14 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

