


Retrofit-bevestigingsband van RS



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ideaal voor zowel reeds bestaande als nieuwe installaties

Installatie mogelijk zonder het ophangstelsel te ontmantelen en/of de klem te verwijderen

Compatibel met al de bestaande nVent CADDY balkklemmen, en kan worden bevestigd aan de stelschroef of aan de draadeind zijde

De druppelvormige opening maakt de strip inzetbaar met verschillende draadstang maten toe, waardoor men niet zoveel producten moet stockeren

De schuin aflopende vorm zet zich vast aan het draadeind en verhindert ongewenste beweging

Biedt een veilige bevestiging in seismische zone's en is conform de NFPA-13 norm

SPECIFICATIES

Voltooien: Pregalvanized

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte (T)	Maat stang (RS)	Grootte van het gat (HS)
-----------------	---------------	------------	-------------	-----------	-----------------	--------------------------


RS06	590250	165.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS08	590251	215.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS10	590252	266.7mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS12	590253	317.5mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS14	590254	368.3mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS16	590255	419.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS18	590256	469.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A
RS06	590250	82.3 mm
RS08	590251	82.3 mm
RS10	590252	82.3 mm
RS12	590253	82.3 mm
RS14	590254	82.3 mm
RS16	590255	82.3 mm
RS18	590256	82.3 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voeg 2 inch aan de breedte van flens toe om de minimaal benodigde lengte van de band te bepalen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

