

S Haak



KENMERKEN


Kettingschakel voor herstellen of verlengen van kettingen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Diameter (Ø)	Lengte (L)	Statische belasting
S30EG	591570	Staal	Gegalvaniseerd	3 mm	25mm	120N
S40S4	591650	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Staal	Gegalvaniseerd	4 mm	35mm	250N
S40EG	591580	Staal	Gegalvaniseerd	4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Staal	Gegalvaniseerd	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		5 mm	45mm	400N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

