

Steunbeugel voor ronde stang, twee gaten



KENMERKEN

Afgeronde poten zorgen voor een stevige montage, elke poot klikt op zijn plaats

Bevestigingselementen voor Fixoband


Roestvrij stalen ringen en bouten inbegrepen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Draadmaat (TS)	Type gat	A	B
FXB22S2	350120	Roestvrij staal 302 (en 1,4324)	M8	Schroefdraad	20 mm	38 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

