

Moer van de SN serie



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Maakt zijdelingse montage van de moer aan de draadstang mogelijk

Vermindert de noodzaak voor bedrading in vergelijking met standaardmoeren en -pakkingen

Ideaal voor retrofit-projecten, zoals trapeze installaties, waarbij demontage van het draagsysteem niet gewenst is

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

Vermindert de installatietijd met maximaal 50%

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Hoogte (H)	Zeskantbreedte (W)	Statische belasting
SNM6	390005	6	14mm	16 mm	1650N
SNM10	390007	10	19mm	19 mm	6000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staaftmaat (RS)	Hoogte (H)	Zeskantbreedte (W)	Statische belasting
SNM8	390006	8	19mm	19 mm	4500N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

