

Sluit de buis/pijpklem met een klik



De nVent CADDY elektriciteitsbuisclommen (M-serie) met kliksluiting zijn een snelle en efficiënte manier voor het bevestigen van vertakte circuits van elektriciteitsbuizen voor elektrische installaties. De M-serie is ontworpen voor een consistente positionering in toepassingen door het elimineren van de elektriciteitsbuis-offset en het handhaven van de spatiëring bij het invoeren van elektrodozen. Verhoog de efficiëntie van de installatie door gebruik te maken van ons uitgebreide assortiment elektriciteitsbuizen voor uw volgende elektrische project.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kan worden gebruikt voor verticale of horizontale installaties

Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig

Vingersluiting, geen gereedschap nodig

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Buitendiameter (OD)	Grootte van het gat (HS)	Type gat
12MS1	179910	Roestvrij staal 301 (en 1,4310)		22 - 30 mm	7 mm	Gewoon
16M	170100	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	7 mm	Gewoon

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Buitendiameter (OD)	Grootte van het gat (HS)	Type gat
20M	170110	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	7 mm	Gewoon
24M	170120	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	7 mm	Gewoon
32M	170130	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	7 mm	Gewoon
6M	170790	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	7 mm	Gewoon
812M	177130	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm	Gewoon
8MS1	179900	Roestvrij staal 301 (en 1,4310)		18 - 22 mm	7 mm	Gewoon

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Certificeringen
12MS1	179910	440N	110N	
16M	170100	440N	110N	cUL, UL
20M	170110	440N	110N	UL, cUL
24M	170120	440N	110N	UL, cUL
32M	170130	440N	110N	cUL, UL
6M	170790	440N	110N	cUL, UL
812M	177130	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900	440N	110N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

