


Speedway kabelladder in riser, 90°



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kant-en-klaar verticaal bochtstuk 90° (stijgstuk)

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

SPECIFICATIES

Voltooiën: Hot-dip gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoek (a)	A	B	C
-----------------	---------------	-------------	----------	---	---	---

CL110X900IR90 HD	840550	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750IR90 HD	840540	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600IR90 HD	840530	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450IR90 HD	840520	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150IR90 HD	840500	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300IR90 HD	840510	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	D
CL110X900IR90HD	840550	80 mm
CL110X750IR90HD	840540	80 mm
CL110X600IR90HD	840530	80 mm
CL110X450IR90HD	840520	80 mm
CL110X150IR90HD	840500	80 mm
CL110X300IR90HD	840510	80 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

