

Speedway kabelladder vervalstuk, 90°



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kant-en-klaar verticaal bochtstuk 90° (vervalstuk)

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

SPECIFICATIES

Afwerking: Thermisch verzinkt

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoek (a)	A	B	C
-----------------	---------------	-------------	----------	---	---	---

CL110X900OR9 OHD	840650	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750OR9 OHD	840640	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600OR9 OHD	840630	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450OR9 OHD	840620	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150OR9 OHD	840600	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300OR9 OHD	840610	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	D
CL110X900OR90HD	840650	80 mm
CL110X750OR90HD	840640	80 mm
CL110X600OR90HD	840630	80 mm
CL110X450OR90HD	840620	80 mm
CL110X150OR90HD	840600	80 mm
CL110X300OR90HD	840610	80 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

