

Draadmontage stanghaak met hoeksteun



KENMERKEN

Ophanging voor draadstang van horizontale constructies zoals gelamineerd houten of betonbalken, draagbalken, plafonds en muren

SPECIFICATIES

Afwerking: nVent CADDY Armour;Pregalvanized

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Gatgrootte 1 (HS1)	Type gat 1	Gatgrootte 2 (HS2)	Type gat 2
M6TIB	174850	Spring Staal, Staal	7 mm	Gewoon	6 mm	Schroefdraad
M8TIB	174940	Spring Staal, Staal	7 mm	Gewoon	8 mm	Schroefdraad
M10TIB	175030	Spring Staal, Staal	7 mm	Gewoon	10 mm	Schroefdraad

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
M6TIB	174850	700N
M8TIB	174940	700N


Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
M10TIB	175030	700N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangegeven belastingen zijn alleen voor nVent CADDY clips.

Bevestigingsmethode op constructie moet apart worden geëvalueerd.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

