


Draadstang



KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Kwaliteitsklasse	Maat stang (RS)	Lengte (L)
050M101000	592610	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M10	1000mm
050M101000HD	592615	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	4.8	M10	1000mm
050M101000S4	592740	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M10	1000mm
050M121000	592630	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M12	1000mm
050M121000HD	592635	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	4.8	M12	1000mm
050M121000S4	592760	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M12	1000mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Kwaliteitsklasse	Maat stang(RS)	Lengte (L)
050M161000	400332	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M16	1000mm
050M61000	592570	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M6	1000mm
050M61000S4	592700	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M6	1000mm
050M81000	592590	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M8	1000mm
050M81000S4	592720	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M8	1000mm
050M102000	592620	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M10	2000mm
050M103000	592670	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M10	3000mm
050M122000	592640	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M12	2000mm
050M123000	592680	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M12	3000mm
050M62000	592580	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M6	2000mm
050M63000	592650	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M6	3000mm
050M82000	592600	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M8	2000mm
050M83000	592660	Staal	Gegalvaniseerd	4.8	M8	3000mm
050M102000S4	592750	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M10	2000mm
050M62000S4	592710	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M6	2000mm
050M82000S4	592730	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		70	M8	2000mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
050M101000	592610	7000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
050M101000HD	592615	7000N
050M101000S4	592740	7000N
050M121000	592630	10000N
050M121000HD	592635	10000N
050M121000S4	592760	10000N
050M161000	400332	18000N
050M61000	592570	2400N
050M61000S4	592700	2400N
050M81000	592590	4500N
050M81000S4	592720	4500N
050M102000	592620	7000N
050M103000	592670	7000N
050M122000	592640	10000N
050M123000	592680	10000N
050M62000	592580	2400N
050M63000	592650	2400N
050M82000	592600	4500N
050M83000	592660	4500N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
050M102000S4	592750	7000N
050M62000S4	592710	2400N
050M82000S4	592730	4500N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

