


Universeel constructiehulpstuk



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Met dit universeel ontwerp kan een product direct op beton, hout, traliespanen of I-balken worden bevestigd

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen

Combineerbaar met 25 mm t/m 50 mm pijp en 6 mm hoekijzer om voorraad te verminderen

Middelste bout hoeft niet vastgezet te worden

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Grootte van het gat (HS)	A	B
CSBUNIV050EG	404407	Gietijzer	Gegalvaniseerd	14 mm	133.4 mm	101.6 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooiën	Grootte van het gat (HS)	A	B
CSBUNIV075EG	404409	Gietijzer	Gegalvaniseerd	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Certificeringen
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

Draagvermogen naar UL		
Onderdeelnummer	Diagonaalsteun	Classificatie
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

Laadvermogen volgens FM					
Ondersteuningstype	Formaat pijp	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Pijp	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

