

USC universele veerklem voor leiding/buis



KENMERKEN

Bestaat uit twee klemmen, moer en bout

Past in open zijde van strut-montageprofiel

Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
USC021EG	712045	Gegalvaniseerd	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC021HD	712405	Hot-dip gegalvaniseerd	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Gegalvaniseerd	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Gegalvaniseerd	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC026HD	712422	Hot-dip gegalvaniseerd	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC025EG	712060	Gegalvaniseerd	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
USC022EG	712050	Gegalvaniseerd	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Gegalvaniseerd	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Hot-dip gegalvaniseerd	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Gegalvaniseerd	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Gegalvaniseerd	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Gegalvaniseerd	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Gegalvaniseerd	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Gegalvaniseerd	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Gegalvaniseerd	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Gegalvaniseerd	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC048HD	712452	Hot-dip gegalvaniseerd	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Gegalvaniseerd	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Gegalvaniseerd	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Gegalvaniseerd	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Gegalvaniseerd	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm
USC076EG	712165	Gegalvaniseerd	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC076HD	712475	Hot-dip gegalvaniseerd	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC086EG	712180	Gegalvaniseerd	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
USC101EG	712200	Gegalvaniseerd	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Gegalvaniseerd	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Gegalvaniseerd	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Gegalvaniseerd	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Gegalvaniseerd	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Gegalvaniseerd	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Hot-dip gegalvaniseerd	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC042HD	712445	Hot-dip gegalvaniseerd	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC060HD	712465	Hot-dip gegalvaniseerd	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC086HD	712480	Hot-dip gegalvaniseerd	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
USC021EG	712045	2000N
USC021HD	712405	2000N
USC020EG	712040	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC026HD	712422	2000N
USC025EG	712060	2000N
USC022EG	712050	2000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC042EG	712105	2670N
USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC076HD	712475	3780N
USC086EG	712180	3780N
USC101EG	712200	3780N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
USC113EG	712220	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC042HD	712445	2670N
USC060HD	712465	3780N
USC086HD	712480	3780N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

