

19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen

Data Solutions



Definieer de voorzijde en de inss-zijde van het apparaat met Schroff 19-inch voorpanelen. Schroff 19-inch voorpanelen hebben extra gaten voor de montage van handgrepen en zijn verkrijgbaar in 1 u tot 6 u dementies.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

19-inch voorpanelen hebben extra gaten voor de montage van handgrepen

SPECIFICATIES

Rekbreedte:	95HP
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Type handvat	Voltooien	Montage	Pakkethoeveelheid
30219-161	1U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Type handvat	Voltooien	Montage	Pakkethoeveelheid
40304-050	1U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
30219-162	2U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
40304-051	2U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
30219-163	3U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
30219-164	4U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
40304-052	3U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
30219-165	5U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
40304-053	4U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
30219-166	6U		Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
40304-054	5U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1
40304-055	6U	3mm	Voorste handgreep	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1

Table 2/3						
Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type
30219-161	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	Nee	43.6mm	19-inch voorpaneel
40304-050	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Ja	Nee	43.6mm	19-inch voorpaneel
30219-162	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	Nee	88.1mm	19-inch voorpaneel
40304-051	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Ja	Nee	88.1mm	19-inch voorpaneel
30219-163	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	Nee	132.5mm	19-inch voorpaneel

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	EMC- afscherming	Hoogte (H)	Type
30219-164	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	Nee	177mm	19-inch voorpaneel
40304-052	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Ja	Nee	132.5mm	19-inch voorpaneel
30219-165	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	Nee	221.4mm	19-inch voorpaneel
40304-053	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Ja	Nee	177mm	19-inch voorpaneel
30219-166	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	Nee	265.9mm	19-inch voorpaneel
40304-054	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Ja	Nee	221.4mm	19-inch voorpaneel
40304-055	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Ja	Nee	265.9mm	19-inch voorpaneel

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm
30219-166	483mm

Catalogusnummer	Breedte (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE