

Alleen kabel naar web van railmal, stroom

Data Solutions



KENMERKEN

Vervangende mal die is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as

Aansluitingen voor een voedings- of aardingsgeleider op de neutrale as

SPECIFICATIES

Materiaal: Grafiet

Hechtverbindingstijl: W

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBWX2LH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	35 mm ² concentrisch	7.75mm	T20	Links
PBWX2RH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	35 mm ² concentrisch	7.75mm	T20	Rechts
PBWX3RH	227045	85 lb tot 141 lb T-railsecties	50 mm ² touwslag	9.27mm	T20	Rechts
PBW2CLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	1/0 concentrisch	9.5mm	T20	Links

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBW2CRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	1/0 concentrisch	9.5mm	T20	Rechts
PBW2GLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 concentrisch	10.62mm	T20	Links
PBW2GRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 concentrisch	10.62mm	T20	Rechts
PBW2JLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 touwslag	12.19mm	T20	Links
PBW2JRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 touwslag	12.19mm	T20	Rechts
PBW2QLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	4/0 concentrisch	13.41mm	T20	Links
PBW2QRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	4/0 concentrisch	13.41mm	T20	Rechts
PBWS6LH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm	T20	Links
PBWS6RH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm	T20	Rechts
PBW2SLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	4/0 touwslag	15.49mm	T20	Links
PBW2SRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	4/0 touwslag	15.49mm	T20	Rechts
PBWX5LH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	95 mm ² touwslag	15.52mm	T20	Links
PBWX5RH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	95 mm ² touwslag	15.52mm	T20	Rechts
PBWX7LH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	150 mm ² touwslag	17.04mm	T20	Links
PBWX7RH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	150 mm ² touwslag	17.04mm	T20	Rechts
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Links
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Rechts
PBW2WLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Links

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBW2WLK1LH		LK1 geleiderail	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Links
PBW2WLK1RH		LK1 geleiderail	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Rechts
PBW2WRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Rechts
PBWX8LH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	185 mm ² touwslag	20.19mm	T20	Links
PBWX8RH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	185 mm ² touwslag	20.19mm	T20	Rechts
PBW3FRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	350 kcmil touwslag	22.35mm	T20	Rechts
PBWX902LH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	240 mm ² touwslag	23.62mm	T20	Links
PBWX902RH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	240 mm ² touwslag	23.62mm	T20	Rechts
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Links
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Rechts
PBW3SLH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Links
PBW3SLK1LH		LK1 geleiderail	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Links
PBW3SLK1RH		LK1 geleiderail	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Rechts
PBW3SRH		85 lb tot 141 lb T-railsecties	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Rechts

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE