


Kabel naar Web van rail TB5 compleet laspaar, signaal

Data Solutions



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en jumperverbindingen met de neutrale as van 85 naar 140 lb. rail

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBTBTB5C12AS	Staal, Grafiet, Thermoplastisch	12 lb ASCE	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5B	Staal, Grafiet, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Staal, Grafiet, Thermoplastisch	RI60 Girder Rail	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBTBTB5D	Staal, Grafiet, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 1/2 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Grafiet, Staal, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Staal, Grafiet, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Staal, Grafiet, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE