


Alleen voor paren verbindingsmallen, Signaal, 85-141 lb T-rail, 1" lip-verbindingsklemstijl, Alleen mal, Verbindingsstreng van 5/16"

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

SBS898M



KENMERKEN

Stel van vervangende mallen ontworpen voor de installatie van brugverbindingen naar de kop van de rail

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Aansluitstijl koppelen: Tab van 1 inch

Product: Alleen matrijs

Diameter geleider: 5/16" Bondstrand

Buitendiameter geleider, nominaal: 7.94mm

Lassstijl: T6; T7

Alleen matrijs: Ja

Lasmateriaal: SB32 x 2, afzonderlijk verkrijgbaar

Frame: SBS898F, afzonderlijk verkocht

Geleiderhuls: SBS09C x 2, afzonderlijk verkrijgbaar

Bond clip: S119 x 2, afzonderlijk verkrijgbaar

Hammer die: SBD51, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE