

Telecom hoofdaardingsbusbar, vertind, 610 mm


Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

TMGBA24L33PT



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voldoet aan TIA-607-C en TIA-607-D conform BICSI®-aanbevelingen

Voldoet aan NEMA®-normen

Accepteert twee greepgaten met 5/16" of 7/16" boutgaten (hardware niet inbegrepen)

Splitssets voor telecomaardingrail zijn verkrijgbaar om de lengte van de rail te verlengen

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Koper

Vertind: Ja

Breedte (W): 101.6mm

Dikte (T): 6.35mm

Lengte 1 (L1): 610mm

Lengte 2 (L2): 457mm

Gatgrootte 1 (HS1): 0.3125in

Gatgrootte 1, aantal paren: 33

Gatgrootte 2 (HS2): 0.4375in

Gatgrootte 2, aantal paren: 5


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE