

Varistar CP stalen deur, standaard met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600 W

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

21630-002



Varistar CP stalen deur, IP 20 met enkelvoudige vergrendeling.

KENMERKEN

Stalen deur met eenpuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Openingshoek 180°

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 42U

Hoogte: 2000mm

Breedte: 600mm

Type vergrendeling: Vergrendeling op één punt

Pakkethoeveelheid: 1

Kleur: Zwart grijs

Kleurcode: RAL 7021

Voldoet aan: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Voltooien: Poedercoating

Materiaal: Staal

Productfamilie: Varistar CP

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP20

Type: Stalen deur

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 17.906kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE