


19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 4 mm, al, geanodiseerd

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

40304-054



Definieer de voorzijde en de inss-zijde van het apparaat met Schroff 19-inch voorpanelen. Schroff 19-inch voorpanelen hebben extra gaten voor de montage van handgrepen en zijn verkrijgbaar in 1 u tot 6 u dementies.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

19-inch voorpanelen hebben extra gaten voor de montage van handgrepen

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 5U

Diepte (D): 3mm

Type accessoire: Voorpaneel

Type handvat: Voorste handgreep

Voltoeien: Geanodiseerd

Montage: Schroefbevestiging voorzijde

Pakkethoeveelheid: 1

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geanodiseerd

Behandelde randen: Ja

EMC-afscherming: Nee

Hoogte (H): 221.4mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Voorpaneel

Rekbreedte: 95HP

Type: 19-inch voorpaneel

Breedte (W): 483mm

Net Weight: 1.15kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE