

Enlogic basis PDU

Data Solutions



De basis-PDU is een rendabele, betrouwbare oplossing voor stroomdistributie. Premium hydraulisch-magnetische stroomonderbrekers werken consistent in omgevingen met hoge temperaturen. De basis-PDU biedt geavanceerde functies, zoals IEC-uitgangen met kleurcodering, een slank chassisontwerp en montage zonder gereedschap, ondersteund door een probleemloze garantie van 5 jaar.

KENMERKEN

Chassis met zwarte poedercoating

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EB0860	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EB09JA	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Zwart
EB0360	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(16) C13/C15	20	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Geschakelde uitgangen	Kabellengte	Stroomonderbreker	Nominaal vermogen	Aantal stroomonderbrekers	Onderbrekingswaarde
EB0860	Nee	3000mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	6	

Catalogusnummer	Geschakelde uitgangen	Kabellengte	Stroomonderbreker	Nominaal vermogen	Aantal stroomonderbrekers	Onderbrekingswaarde
EB09JA	Nee	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	12	
EB0360	Nee	3000mm	16 A, 1-polig, Hy-mag	7,4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Catalogusnummer	Nominaal uitgangsvermogen	Nominale spanning	Aantal uitgangsspanningen	Aantal fasen	Inclusief aan/uitschakelaar	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)
EB0860	230VAC	415V			Nee	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal
EB09JA	230VAC	415V	36		Nee	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal
EB0360	230VAC	230V	20	1	Nee	32 A

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Type stekker	Type dosering	Verwijderbare invoerkabel	Materiaal
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Geen	Nee	Staal
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	Geen	Nee	Staal
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Geen	Nee	Staal

Table 5/6

Catalogusnummer	Voltooien	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid
EB0860	Poedercoating	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Poedercoating	965mm	114mm	75mm		1

Catalogusnummer	Voltooien	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid
EB0360	Poedercoating	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Catalogusnummer	Lengte van de invoerkabel
EB0860	3m
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE